



Plaquita de corte CCMT acabado 50 unidades, HBT130, Tamaño: 060202



Datos de pedido

Número de pedido	GG2618 060202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	50
Material de corte	HM
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2 mm
Profundidad de corte a_p	0,1 - 1 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,15 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 mm/min
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Contenido	260082 HBT130
Recubrimiento	TiCN

Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,2 mm
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2618 060202