



Plaquette DNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 150604



Données de commande

N° commande	GG2926 150604
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	revêtu
Profondeur de coupe $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	4
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \text{ max}}$	3,75 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr

Fiche technique

Code ISO plaque	DNMG 150604
Type d'outils	HM
Quantité	30
Sommaire	250760 HB7140-2
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaque pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2926 150604