

EFFBE**Géptalp alátét szintkiegyenlítéssel LM, Maximális teherbírás: 480kg****Rendelési adatok**

Rendelés száma	086002 480
GTIN	4045197349422
Árucikk kategória	08Y

Leírás**Kivitel:**

Vibrációcsökkentő rendszerek gépekhez. A rezgésérzékeny gépek és berendezési tárgyak szétkapcsolása javítja a folyamatbiztonságot és a pontosságot. A felhasznált elasztomerek szigetelik a testhangot, rezgéseket, lökéseket és optimális munkaeredményeket garantálnak csökkentett zajterhelés mellett. Minden elem gond nélkül felszerelhető és színtezhető. Kompakt kivitelű elasztomer-fém géptalp alátét központi állítócsavaros beépített szintezőrendszerrel.

Felhasználás:

Padlórögzítés nélküli gépek felállításához.

Figyelem:

Nagyobb igénybevétel és különleges alkalmazás esetén további elemek külön rendelésre szállíthatók. Légrugós elemek az online shop-ban a 086003 sz. SLM1 – SLM12 méret alatt kaphatóak.

Műszaki leírás

Maximális teherbírás préseknél	450 kg
Megengedett legnagyobb statikus teher	600 daN

Maximális teherbírás eszterga és laposköszörű gépeknél	220 kg
Maximális szintezési tartomány (magasságkiegyenlítés Ni)	15 mm
Maximális teherbírás marógépeknél	300 kg
Maximális teherbírás	480 kg
Menet Ø G	M10
Ø D	80 mm
Csavar hossza S	80 mm
Magasság H	25 mm
Termék fajtája	Antivibrációs géptalp