



Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2869 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Stückzahl	50
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Schneidstoff	HM
Inhalt	261372 HB7035-2

Datenblatt

Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2869 160404