



Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2815 070204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Inhalt	260353 HB7035-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2815 070204