



Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 50 unidades, HBT020, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3935 120408
GTIN	4067263095385
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Recubrimiento	TiCN
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 mm/min
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	4,25 mm
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,55 mm
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	HM
Contenido	260221 HBT020

Hoja de datos

Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a _p	0,5 - 2,5 mm
Cantidad	50
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3935 120408