

Garant

Plaquita de corte TNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 160404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2958 160404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 mm/min
Contenido	251542 HB7120-1
Cantidad	30
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,25 mm
Número de cambios/cortes	6
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	4 mm
Radio angular	0,4 mm

Material de corte	MD
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2958 160404