

Garant

**Vyměnitelná břitová destička VCMT na dokončovací práce 30 kusů,
HB7130-2, Velikost: 160402**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3565 160402
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Tolerance	M
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 mm/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \text{ min}}$	0,15 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160402
Hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	2,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Obsah	261370 HB7130-2

Technický list

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3565 160402