



Plaquette SNMG pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 120404



Données de commande

N° commande	GG3970 120404
GTIN	4067263094692
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	SNMG 120404
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Revêtement	TiCN
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	8
Sommaire	251266 HBT130
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm

Application principale	M
Type d'outils	HM
Quantité	30
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3970 120404