

**Garant**

## Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG3533 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Stückzahl	50
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Inhalt	260742 HB7140-2
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_p$ max	3,25 mm
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_p$ min	0,25 mm

## Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### **Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG3533 09T304