

Garant**Softcut® kutno godalo s Weldon drškom, za izmjenjive rezne pločice AP.****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215560 32/5
GTIN	4045197408969
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizna glodača glava s nejednakom podjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. **Nova generacija** visokoučinkovitih glodačkih glava s izmjenjivim reznim pločicama **s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage.**

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napomena:

Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora prilagoditi. GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP.**

Tehnički opis

Ø reza D _c	32 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	110 mm
Duljina izboja L ₁	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1335..
Ø drške D _s h6	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219826 (8IP; 2,2 Nm)

List s podacima

Broj oštrica Z	5
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	26,5 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	62 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	61 mm
Interpolacija a_p	1,9 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,65 stupanj
Serijska	Softcut®
$\varnothing D_3$	29 mm
Oblik drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/215560-32/5>