

**VCMT vendeskærsplatte, sletbearbejdning 30 stk., HBT020, Type: 110304****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3952 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Belægning	TiCN
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_{p\ min}$	0,25 mm
Primær anvendelse	P
Indhold	261386 HBT020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 330 mm/min
Skæredybde a_p	0,4 - 1,5 mm
Skæremateriale	HM

Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	1,75 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110304
Antal stk.	30
Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	PF
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3952 110304