



## Inserto VCMT per finitura 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 160404



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2694 160404 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

### Descrizione tecnica

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Avanzamento f                                    | 0,05 - 0,2 mm/gir, |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura           |
| Profondità di taglio $a_{p \max.}$               | 2,5 mm             |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,1 - 1 mm         |
| Rivestimento                                     | TiCN               |
| Codice ISO Inserto                               | VCMT 160404        |
| Numero pezzi                                     | 50                 |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                  |
| Materiale da taglio                              | HM                 |
| Profondità di taglio $a_{p \min.}$               | 0,25 mm            |
| Contenuto                                        | 261388 HBT130      |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm             |
| Impiego principale                               | M                  |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 60 - 220 mm/min    |

## Scheda tecnica

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tipo                 | HBT130                 |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli       | M                      |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura  |

### **Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG2694 160404