

Garant**Master Mute Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC..., links****Bestelldaten**

Bestellnummer	265009 25/09
GTIN	4069515024563
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	95 Grad
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
Gesamtlänge L	247 mm
ISO-Code Halter	A25X SCLCR/L09
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Serie	Master Mute
Mittenversatz L_3	17 mm
Auskraglänge L_1	150 mm
Plattengröße	9 mm
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Werksnorm
$L_{\min}$	155 mm

Datenblatt

Anschlussgewinde	G1/4
Einsatzart	links
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265009-25/09>