

Garant**Fordelspakning SNMG vendeskærsplatte, skrubbearbejdning 50 stk.
HB7020-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2453 120412
GTIN	4067263093282
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	8
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,8 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
Indhold	251326 HB7020-2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120412
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 360 mm/min

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Antal stk.	50
Type	HB7020-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	SG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2453 120412