


HOLEX**Fresa per sgrossatura per HPC in HMI HOLEX Pro UNI (formato convenienza), 5 pezzi****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3068 12
GTIN	4062406625702
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Per operazioni di **sgrossatura e finitura** con valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità. Geometria innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per garantire una durata e risultati di lavorazione eccellenti su diverse tipologie di materiali. Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo irregolare.

Come n. art. 203068.**Descrizione tecnica**

Ø Posizione libera D ₁	11,6 mm
Avanzamento f _z per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliqua e verticale
Ø Codolo D _s	12 mm
Angolo dell'elica	42 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Sporgenza totale L ₁ incl. posizione libera	36 mm

Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,09 mm
Lunghezza complessiva L	83 mm
Numero denti Z	4
Avanzamento f_z per contornatura in inox > 900 N/mm ²	0,05 mm
\emptyset Tagliente D _c	12 mm
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm ²	0,07 mm
Tolleranza \emptyset nominale	e8
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,3 mm
Lunghezza taglienti L _c	26 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Contenuto	5
Serie	Pro Uni
Rivestimento	TiSiN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

Idoneità	V _c	Codice ISO
----------	----------------	------------

Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	250 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	35 m/min	S
GG(G)	idoneo	240 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		

Accessori

Fresa a codolo cilindrico in HMI HOLEX Pro UNIHPG Ø e8
DC 12 mm

203068 12