

Garant

Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 120412



Datos de pedido

Número de pedido	GG2410 120412
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Radio angular	1,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 440 mm/min
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Contenido	250160 HB7010-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,8 mm

Profundidad de corte _{p.máx.}	4,25 mm
Número de cambios/cortes	4
Cantidad	50
Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2410 120412