

Garant

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück,
HB7010-2**



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2487 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 440 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Inhalt	252070 HB7010-2
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2,75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2487 080408