

Garant

**TCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7035-2,
Velikost: 16T308**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2851 16T308
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vsebina	260988 HB7035-2
Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P

Podatkovni list

število kosov	50
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 290 mm/min
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	4 mm
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2851 16T308