

Garant

Plaquita de corte WNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 080408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2489 080408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 320 mm/min
Contenido	252070 HB7035-2
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,3 - 4 mm
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2,75 mm
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,55 mm

Hoja de datos

Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	6
Cantidad	50
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2489 080408