

Garant

Płytki skrawające SNMG do obróbki zgrubnej 50 szt., HB7130-2, Rozmiar: 120412



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2951 120412
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4:25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Zawartość	251326 HB7130-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120412
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 mm/min
promień naroża	1,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
liczba sztuk	50

Karta danych

liczba wymian/ostrzy	8
głębokość skrawania a_p	1,5 - 7 mm
posuw f	0,2 - 0,55 mm/obr,
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VG
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2951 120412