

Garant

Varomasis įrankis, ašinis, ER25, Tipas: 30-ER25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319962 30-ER25
GTIN	4067263239819
Produktų klasė	31W

Aprašymas

Modelis:

Skirta naudoti visose CNC tekinimo staklėse **DMG Gildemeister CTX** su **Sauter** revolveriu ir pavaros mova **DIN 5480** arba staklėse su **BMT revolverine galvute** su pavaros mova **DIN 1809**. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine / vidine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį per suklį.

Modelis IK – Su keraminių sandariklių rinkiniu, slėgiu iki 70 bar, tinka sausai eigai. Modelis IM – Su vidine tvirtinimo veržle. Naudoti tiek ašinei, tiek radialinei revolverinei galvutei. Perdavimas 1:1. Modelis su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 70 bar.

Privalumai:

- **Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija.**
- **Aukštos kokybės komponentai užtikrina ilgaamžiškumą ir darbo proceso saugumą.**
- **Perduodami dideli sukio momentai.**
- **100 % kontrolė – patikrinamas kiekvieno AGW veikimas.**
- **Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.**

Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo pjovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Jei trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

Tinka:

DMG Gildemeister CTX. Kai kurie „Emco“, „Harding“, „Monforts“, „Scherer“ ir kt. su DIN 5480 arba BMT revolveriu su DIN 1809.

Tiekimo sudėtis:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiai įvarei: su užveržimo veržle ir kabliniu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Tinkami antgaliai Varia VX Nr. 319802 – 319888, ER greitojo keitimo adapteris Nr. 319761 – 319781, ER užspaudimo cangės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309745. Dinamometrinis raktas Nr. 211750 dyd. 5,7.

Pastaba:

- **Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), perdavų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausa eiga, aušinimo priemonės filtras < 50 µm.**
- **Rekomendacija: modelį VARIA VX geriausia valdyti dinamometriniu įrankiu (maks. 6 Nm).**
- **Atliekant sudėtingus frezavimo darbus, rekomenduojamas variantas su kūginiu ritiniu guoliu.**

Techninis aprašymas

x	93,5 mm
x ₂	35 mm
b ₁	68 mm
Aušinimas	išorin.
maksimalus slėgis	70 bar
Įrankio užspaudimas	ER25
Laikiklis	ER25
VDI dydis	30
Produkto rūšis	Varomieji įrankiai

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/319962-30-ER25>