

**Garant**

### Inserto VCMT per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160402



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3566 160402
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 230 mm/min
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,15 mm
Contenuto	261370 HB7140-2
Profondità di taglio $a_p$ max.	2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2

## Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	VCMT 160402
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3566 160402