

Garant

**Płytki skrawające TCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7010-2,
Rozmiar: 110204**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2848 110204
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zawartość	260982 HB7010-2
liczba wymian/ostrzy	3
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204

Karta danych

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 mm/min
liczba sztuk	50
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7010-2
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2848 110204