

**Garant**

### Plaquette SNMG pour ébauche 30 pièces, HB7130-2, Taille: 150612



#### Données de commande

N° commande	GG2950 150612
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Nombre de changements/dents	8
Avance $f$	0,2 - 0,55 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 220 mm/min
Sommaire	251330 HB7130-2
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,8 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Prof. coupe $a_p$	1,5 - 7 mm
Code ISO plaquette	SNMG 150612
Type d'outils	Carbure

## Fiche technique

Profondeur de coupe $a_p$ max	5.25 mm
Quantité	30
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2950 150612