


**CCMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HBT130, Størrelse: 09T304****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2625 09T304
GTIN	4067263096269
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Belægning	TiCN
Skæredybde a_p	0,3 - 3 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Antal stk.	50
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	3,25 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Indhold	260211 HBT130
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304

Datablad

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 mm/min
Antal skift/skær	2
Skæredybde $a_{p\ min}$	0,25 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Type	HBT130
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2625 09T304