



Vorteilspack VHM-Fräser, 5 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2307 14
GTIN	4062406199272
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Wie Nr. **202307**.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,07 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Schaftform	HB
Schaft-Ø D_s	14 mm
Gesamtlänge L	83 mm
Zähnezahl Z	3
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,1 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Schneiden-Ø D_c	14 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6

Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schneidenlänge L _c	26 mm
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Inhalt	5
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a _e bei Fräsong	Vollnut Schnitttiefe 1xD
Eingriffsbreite a _e bei Fräsong	0,5xD bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	170 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	100 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	40 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	55 m/min	K
Uni	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		

Zubehör

VHM-Fräser Ø e8 DC 14 mm

202307 14