



Vorteilspack LED-Taschenlampe mit Batterien



Bestelldaten

Bestellnummer	GG1437 BLACK
GTIN	4067263137931
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, langlebige und robuste LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. **Neueste LED-Technologie** mit **ausgezeichneter Lichtleistung**.

- **Wegrollschutz.**
- **Gummi-Druckknopfüberzug.**

Mit **fokussierbarem** Leuchtenkopf.

In diversen Farben.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Leuchtdauer Stufe 2	12 h
Leuchtmittel	LED-Modul

Anzahl enthaltener Batterien	15
Lichtstrom	250 lm
Batterietyp	Micro, AAA
Taschenlampenfunktion	Fokus
Gesamtlänge	143 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
ATEX-Zone	keine
Lichtstrom Stufe 2	100 lm
IP-Schutzart	IP 54
Farbe Gehäuse	BLACK
Leuchtdauer	4 h
Kopf-Ø	27 mm
Lieferumfang mit Gürteltasche	nein
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

LED-Taschenlampemit Batterien Farbe BLACK	081437 BLACK
Batteriehalter Ausführung 3AAA	081506 3AAA
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081551 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081552 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081553 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081554 LR3
Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR3	081559 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3