

Garant**SCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7035-2, Maat: 09T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2835 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 mm/min
Inhoud	260762 HB7035-2
Aantal wisselingen/snikanten	4
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal	30
Soort	HB7035-2

Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2835 09T304