

Garant

Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2905 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Schnitttiefe a_p min	0,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe a_p max	4.25 mm
Stückzahl	50
Hauptanwendung	M

Datenblatt

Inhalt	250058 HB7140-2
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2905 120404