

Garant

Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 070202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3525 070202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Contenuto	260449 HB7140-2
Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Numero pezzi	50
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3525 070202