

Garant

Plaquita de corte DNMG desbaste 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 150612



Datos de pedido

Número de pedido	GG2934 150612
GTIN	4067263094425
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	3,75 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 mm/min
Aplicación principal	M
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Material de corte	MD
Contenido	250864 HB7130-2
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150612
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Cantidad	50

Profundidad de corte _{p mín.}	0,8 mm
Radio angular	1,2 mm
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2934 150612