



Plaquette CCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7010-2, Taille: 09T302



Données de commande

N° commande	GG2807 09T302
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Sommaire	260148 HB7010-2
Application principale	P
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 mm/min
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,15 mm

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Quantité	30
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2807 09T302