


Garant

Plaquette TNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 160404



Données de commande

N° commande	GG2963 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	6
Quantité	50
Sommaire	251542 HB7140-2

Fiche technique

Type d'outils	Carbure
Application principale	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4 mm
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2963 160404