

Garant**TCGT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HU7310, Méret: 110204****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3825 110204
GTIN	4067263098331
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Tartalom	260982 HU7310
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	N
Váltólapka ISO kód	TCGT 110204
Cserék / élek száma	3
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,75 mm
Darabszám	30

Tűrés	G
Típus	HU7310
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3825 110204