


**Garant**

### Plaquette CNMG pour ébauche 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 160608



#### Données de commande

N° commande	GG2916 160608
GTIN	4067263094104
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe $a_p$ max	4.25 mm
Sommaire	250334 HB7130-2
Nombre de changements/dents	4
Quantité	50
Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	ébauche
Prof. coupe $a_p$	1,5 - 6 mm
Code ISO plaquette	CNMG 160612
Avance $f$	0,25 - 0,6 mm/tr
Application principale	M

## Fiche technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 220 mm/min
Profondeur de coupe $a_p$ min	0,55 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2916 160608