

Garant

Vorteilspack CCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3807 120408
GTIN	4067263097846
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260160 HB7310
Hauptanwendung	N
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Stückzahl	50
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 120408
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Toleranz	G

Datenblatt

Sorte	HB7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3807 120408