




Pack promotionnel Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro Inox, queue cylindrique DIN 6535 HA, 5 pièces, Ø DC m7: 8,8mm



Données de commande

N° commande	GG2685 8,8
GTIN	4067263087885
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Usinage d'alésages efficace, notamment pour une utilisation dans les **aciers inoxydables**. Arêtes principales droites avec une **conception d'arête de coupe optimisée** pour un meilleur bris de copeaux. Goujures agrandies pour une **excellente évacuation des copeaux**. Meilleure résistance à l'usure grâce au **substrat en carbure optimisé** et au **revêtement résistant aux températures élevées**.

Comme 122685.

Type HB disponible au même prix sous le code art. GG 1286. Type HB disponible uniquement à partir de $\geq \varnothing 3$ mm.

Remarque(s):

Longueur des goujures $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Description technique

Contenu	5
Nombre de dents Z	2
Tolérance Ø nominal	m7

Ø queue D _s	10 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm ²	0,11 mm/tr
Norme	DIN 6537
Longueur totale L	103 mm
Ø nom. D _c	8,8 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L ₂	47,8 mm
Longueur des goujures L _c	61 mm
Série	Pro Inox
Revêtement	AlTiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Exécution	6×D
Angle de pointe	140 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX > 900 N/mm ²	adaptée		
Ti > 850 N/mm ²	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

av. arrosage min.

moyennement adaptée

Accessoires

Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro
Inox, queue cylindriqueDIN 6535 HA Ø DC m7 8,8 mm

122685 8,8