



**Inserto VCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 160408**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2875 160408 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

## Descrizione tecnica

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Contenuto                          | 261459 HB7035-2    |
| Materiale da taglio                | HM                 |
| Profondità di taglio $a_p$         | 0,3 - 2 mm         |
| Avanzamento $f$                    | 0,08 - 0,3 mm/gir, |
| Assegnazione finitura/sgrossatura  | Finitura           |
| Codice ISO Inserto                 | VCMT 160408        |
| Numero pezzi                       | 50                 |
| Raggio di curvatura                | 0,8 mm             |
| Profondità di taglio $a_{p \max.}$ | 2,5 mm             |
| Tolleranza                         | M                  |
| Numero di sostituzioni/taglienti   | 2                  |

## Scheda tecnica

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 80 - 290 mm/min       |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,55 mm               |
| Impiego principale                               | P                     |
| Tipo                                             | HB7035-2              |
| Condizione di taglio                             | fortemente interrotto |
| Rompi-trucioli                                   | SM                    |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per tornitura |

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2875 160408