



Plaquette DNMG pour finition 50 pièces, HBT020, Réf.: 110404

Données de commande

N° commande	GG3907 110404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2,75 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	TiCN
Type d'outils	HM
Application principale	P
Sommaire	250666 HBT020
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Quantité	50
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3907 110404
