

Garant**Kotni rezkar Softcut® z izvrtino, za obračalne rezalne ploščice AP..****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215575 40/4
GTIN	4045197409348
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje, z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s posebno geometrijo, za manjšo silo rezanja za MTC uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali **za vretena z manjšo pogonsko močjo**.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napotek:

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1335..

Podatkovni list

Ø rezila D_c	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Število rezil Z	4
Kot rampe α_{maks}	0,5 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,8 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	34,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	77 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	78 mm
Serija	Softcut®
Ø D_3	37 mm
Oblika držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Notranje hlajenje	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/215575-40/4>