

 Mahr**Millimar N 1702 modul, Típus: N1702M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	402753 N1702M
GTIN	2050002079519
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:****Modul induktív Millimar N 1702 M-HR tapintóhoz**

- Rugalmasan kombinálható RS-485 busz modulok
- Nagy teljesítményű csatlakozó modulok (induktív) mérőszenzorok kiértékeléséhez.
- Nagy felbontású mérési jel, 0,01 μ m
- Több csatlakoztatott mérőtapintó szinkron adatlekérdezése
- Az N 1700 modulok csatlakoztatása USB csatlakozón keresztül az okos és univerzálisan használható Millimar Cockpit kiértékelő és konfigurációs szoftverhez.
- Az összes azonos kompatibilitású mérőtapintó típus csatlakoztatása egy és ugyanazon modulhoz
- A termékek rugalmas és moduláris kombinációja az ügyfelek egyedi mérési feladatainak megoldásához
- A max. elméleti Bus adatráta 4189 érték/s (a csatlakoztatott csatornák számától függően)

Jellemző:

Terméktípus: N 1702 M-HR

Kijelzett érték ugrás μ m: 0,01Induktív tapintó méréstartomány: ± 200

Tapintó bemenetek: 2

Kompatibilitás: Mahr , Mahr 1340, Mahr félhíd, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT

Konfiguráció: Millimar Cockpit szoftver

Adatátviteli ráta: 4189 Hz

Hibahatár: 0,3 % (min. 0,04 μm)

Adat interfész: RS-485

Energiaellátás: + 5V / N 1700 Bus

Áramfogyasztás: 115 mA

IP védettségi osztály: IP 42

Üzemi hőmérséklet MIN: 10 °C

Üzemi hőmérséklet MAX: 35 °C

Üzemi hőmérséklet min.: 0 °C

Üzemi hőmérséklet max. 40 °C

Hőmérsékleti együttható: 0.02 $\mu\text{m}/^\circ\text{C}$

Termék súlya: 0,27 kg

Felhasználás:

A mérőmodulok és szoftverek intelligens és rugalmas kombinációja az ügyélspecifikus mérési feladatok megoldásához.

Műszaki leírás

Termék fajtája

Adat interfész