



### Paquete económico de fresa de desbastar de MDI HPC HOLEX Pro Steel, 5 unidades



#### Datos de pedido

Número de pedido	GG1054 25
GTIN	4045197735874
Clase de artículo	GGN

#### Descripción

##### Ejecución:

Para **desbastado y acabado**.

Puntas 1xD en materiales sólidos **con valores de avance máximos** y gran suavidad de marcha.

Medidas constructivas según **norma de fábrica**.

**Como n.º 203054.**

##### Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.

##### Contenido:

5 uds.

#### Descripción técnica

Ø de corte D <sub>c</sub>	25 mm
Voladizo L <sub>1</sub> incl. cuello	60 mm
Ø de cuello D <sub>1</sub>	24,5 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Longitud de filo L <sub>c</sub>	45 mm

## Hoja de datos

Mango	DIN 6535 HB con h6
Avance $f_z$ para contornear en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm
Tolerancia Ø nominal	0 / -0,03
Ø de mango D <sub>s</sub>	25 mm
Longitud total L	125 mm
Número de dientes Z	4
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,5 mm
Avance $f_z$ para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm
Ángulo de hélice	38 grados
Contenido	5
Serie	Pro Steel
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a <sub>e</sub> en la operación de fresado	0,3xD al contornear
Anchura de ataque a <sub>e</sub> en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1xD
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa angular

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	260 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	240 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	P

## Hoja de datos

Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	80 m/min	M
GG(G)	adecuado	250 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/GG1054-25>