

**Garant**

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück  
HB7035-2**



---

**Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2427 150608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

---

---

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_{p\max}$	3,75 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,55 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 320 mm/min
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Inhalt	250762 HB7035-2
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U

---

## Datenblatt

Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2427 150608