

Garant**Formato convenienza RDMW 12T3 MOTN, HB7505, 50 pezzi**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2148 HART
GTIN	4069515046695
Classe articolo	GGN

Descrizione

Per:

Frese a copiare e spianare GARANT n. art. 212145 - 212160.

Contenuto:

50 x 212275 DURO

Nota:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 2,5$ mm.

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Modello	DURO
Codice ISO Inserto	RDMW 12T3 MOTN
Contenuto	50 pz.
Tipo	HB7505
Avanzamento f_z per dente	0,16 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatta	275 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatta	275 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	250 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	125 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idonea	155 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idonea	140 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatta	110 m/min	H
GG(G)	idonea	240 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2148 HART