

Garant

Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2907 120408
GTIN	4067263093831
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Inhalt	250158 HB7130-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Stückzahl	30
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4.25 mm
Schneidstoff	HM
Toleranz	M

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2907 120408