

Garant

Plaquette CCMT pour finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 120404



Données de commande

N° commande	GG3503 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Quantité	50
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Sommaire	260064 HB7120-1
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Nombre de changements/dents	2
Type d'outils	HM
Tolérance	M
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 mm/min

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3503 120404