

Garant**CNMG otočná rezná platnička, hrubovanie 50 kus, HB7020-2, Veľkosť: 120408**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2417 120408
GTIN	4067263092582
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 360 mm/min
Obsah	250322 HB7020-2
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	4,25 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Technický list

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Počet kusov	50
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2417 120408