

**Výhodné balenie TK vrtákov HOLEX Pro Steel, Weldon DIN 6535 HB, 5 kus****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG1669 7,5    |
| GTIN             | 4045197986818 |
| Trieda položky   | GGN           |

**Popis****Prevedenie:**

**Rovné hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážok** zabezpečujú dobrý odvod triesok. Robustná geometria rezných hrán zabezpečuje procesne spoľahlivé a vysoko výkonné vrtanie. Široké možnosti použitia pri ocelových materiáloch vďaka kombinácii tvrdého ultrajemnozrného spekaného karbidu a extrémne odolnej povrchovej úpravy proti opotrebovaniu.

Ako č. 122502.

**Odporúčanie:****Maximálna hĺbka vrtania:**

Dĺžka drážky na triesky (pozri tabuľku) mínus 1,5×menovitý priemer.

**Technický opis**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Ø stopky D <sub>s</sub>                 | 8 mm        |
| Celková dĺžka L                         | 79 mm       |
| Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>  | 41 mm       |
| Menovité -Ø D <sub>c</sub>              | 7,5 mm      |
| Počet rezných hrán Z                    | 2           |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,18 mm/ot, |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Norma                   | DIN 6537 K       |
| Tolerancia menovitého Ø | h7               |
| Obsah                   | 5                |
| Séria                   | Pro Steel        |
| Povrchová úprava        | TiAlN            |
| Rezný materiál          | VHM              |
| Prevedenie              | 4xD              |
| Uhol špičky             | 140 Stupeň       |
| Stopka                  | DIN 6535 HB s h6 |
| Stratégia obrábania     | HPC              |
| Druh produktu           | Špirálový vrták  |

## Údaje o užívateľovi

|                                | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|--------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Ocel' < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 115            | P       |
| Ocel' < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 105            | P       |
| Ocel' < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 85             | P       |
| Ocel' < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 80             | P       |
| Ocel' < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 60             | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | vhodný            | 30             | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | podmienene vhodný | 25             | M       |
| GG                             | vhodný            | 90             | K       |
| GGG                            | vhodný            | 55             | K       |
| mokrý maximum                  | vhodný            |                |         |
| suché                          | vhodný            |                |         |

## Príslušenstvo

122501 7,5

TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA Ø DC  
h7 (mm resp. palca) 7,5

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB