

**DNMG váltólapka, nagyolás, 30 darab HBT020, kedvezményes kiszerezésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3910 150608
GTIN	4067263093039
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,2 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 mm/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	1,8 - 6 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,75 mm
Tartalom	250786 HBT020
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	4
Bevonat	TiCN
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Darabszám	30
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PR
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3910 150608
